

VACPRINT TR – CO

VACPRINT TR-CO es un producto para estampar sobre algodón 100% y transfer posterior con papel sublimable (colorantes dispersos).

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Diseñado para estampar sobre algodón y sus mezclas.
- Se puede estampar sobre género de punto o plana.
- Para estampar cualquier diseño mediante el uso de papel sublimable.
- Puede emplearse tanto en rotativa como en estampación a la plana o serigrafía.
- Tacto suave sin ningún tipo de pegajosidad
- Alto rendimiento colorístico.
- Buena solidez a la luz y al lavado doméstico (40°C).
- El papel de sublimación se puede desprender con facilidad.
- No se necesita polimerizar.
- **VACPRINT TR-CO** es un producto ecológico exento en PVC, APEO, ftalatos, metales y formol.

PROPIEDADES

Aspecto:	Pasta fluida
Color:	Blanco
Composición:	Compound especial de polímeros y aditivos
pH:	Alcalino
Carácter iónico:	Aniónico
Solubilidad:	Soluble en agua.

APLICACIÓN

Estampación en rotativa/raqueta al aire:

Emplear el uso de cilindros de 125 – 135 mesh (rotativa) o bien el uso de rasqueta al aire.

Después de estampar secar el producto entre 1 – 2 min a 100 – 120°C.

Hacer transferencia con papel de sublimación usando una calandra a 200 – 210°C de temperatura.

Aconsejable despegar el papel en caliente.

Estampación en plana/serigrafía

Se recomienda el uso de un rasclero acabado en V, semi-rígido.

De tanto en tanto, es recomendable añadir producto fresco sobre el molde para mantener la humedad constante.

Se recomienda el uso de moldes de entre 43 – 77 hilos/cm².

Secar con flash o túnel a 100 – 120°C durante 1 – 2 min.

Hacer transferencia con papel de sublimación usando una plancha a 200 – 210°C durante 20 segundos.

Aconsejable despegar el papel en caliente.

NOTA: Es muy importante depositar sobre el tejido una capa fina y superficial para obtener un mejor tacto. También es recomendable sanforizar (rotativa) o poner en tumbler (plana/serigrafía) para obtener mejor tacto y menor rigidez.