

POLYPROTEC PA/7 POLVO

Protector de la poliamida en blanqueo de Poliamida/Celulósica en baños de peróxido de Hidrogeno.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- La poliamida puede tener pérdidas de resistencia de 30 – 40 % mínimas en procesos de blanqueo con agua oxigenada.
- El **POLYPROTEC PA/7 POLVO** puede ser empleado en procesos por agotamiento, semi-continua y continua.

PROPIEDADES

Aspecto:	Polvo blanco.
Composición:	Compuesto aromático nitrogenado.
Densidad:	1 gr/cc.
Disolución:	Agua caliente.
Punto de fusión:	141 ± 2 °C.

APLICACIÓN

Blanqueo PA/CEL agotamiento:

2,5 cc/l.	POLYSTAT H Conc.
1,5 – 2 cc/l.	Sosa Cáustica 50%
2 – 4 cc/l.	Agua Oxigenada 50%
0,1 – 0,2 gr/l.	POLYPROTECT PA-7 POLVO

Procesos semicontinuos y continuos CO/PA:

	Pad batch	Pad roll	Pad Steam	
POLYTERGE PDS	6	3 - 6	6	cc/l.
POLYSTAT FE	5	3	5	cc/l.
Sosa Cáustica 50%	8 - 15	8 - 5	8 - 15	cc/l.
Silicato Sódico 38 ° Bè	8 - 12	6 - 9	8 - 12	cc/l.
Agua oxigenada	10 - 20	6 - 10	10 - 20	cc/l.
POLYPROTEC PA-7 POLVO	0,5 - 1	0,2 - 0,5	0'5 - 0'8	gr/l.
Impregnar	20 - 30	20 - 30	20 - 30	°C
Absorción	80 - 90	80 - 90	80 - 90	%
Vaporizar		90 - 95	100 - 102	°C
Tiempo (20 °C)	16 - 24 h	60 - 90	1 - 15	min.
Aclarar a 90 - 100 °C.				
Neutralizar.				